

SF-2500 SuperFreeze modell

Legfeljebb 2½" (65 mm) átmérőjű csövek gyors fagyasztásához.

ÚJ



SF-2500 típus

A csőfagyasztó szerszámmal elkerülhetők a rendszer leállással és leürítéssel járó költségek és kényelmetlenségek.

A SuperFreeze csőfagyasztó könnyen használható csőfagyasztó egység, ami lehetővé teszi hogy a vízrendszer a javítás közben is működjön. A RIDGID SF-2500-as típusa egy mini hűtőegység, mely önálló hűtőközeget keringtet alumínium fagyasztófejeiben. Ez akár 6 percen belül is jégdugót képez ½" (12 mm) átmérőjű rézcsőben, és maximum 2½" (65 mm) átmérőjű csővel vagy 2" (50 mm) átmérőjű acél csővel használható. Amint megtörtént a cső eldugaszolása, megkezdődhet a javítás. A jégdugót a berendezés fenntartja. Most egy palack speciálisan összeállított fagyasztó gél is tartozik hozzá, a fagyasztás gyorsítása érdekében. A csövek behelyezése előtt, a fejek fagyasztása érdekében, vigye fel a gél.

SF-2500 típus

Kapacitás:rézcső: ½ - 2½" (12 - 65 mm). Acél cső: ½ - 2" (12 - 50 mm).

Kompresszor:forgó, 230 V, 50 Hz, 2,4 A, 505 W.

Fagyasztóanyag:R-507.

Súly:55 lbs (25 kg).

Tömlő hosszúság:2,6 m (5,2 m).

Méret:22½" (58 cm) x 11" (28 cm) x 14½" (37 cm) (H x Sz x M).

Alapfelszereltség

- SuperFreeze egység.
- 2 Velcro®.
- 1 permetező flakon.
- 1 kapcsoló rúd.
- 1 palack fagyasztó gél (237 ml).
- Két adapteres készlet ½" és ¾" (12 és 20 mm) átmérőjű csövekhez.
- Szabvány méretű fagyasztófejek: 1" (25 mm), 1¼" (32 mm), 1½" (40 mm) és 2" (50 mm).

Megrendelési információ

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
68832	SF-2500	Csőfagyasztó, 230 V	55	25

Tartozékok

Kat.sz.	Megnevezés
68862	2 adapterből álló készlet ½" Fe (22 mm)
72422	2 adapterből álló készlet ¾" Fe (28 mm)
66986	2 adapterből álló készlet 12 mm - 15/16 mm
65976	2 adapterből álló készlet ¾" Fe (18 mm), ½" Fe (22 mm)
65942	Kapcsoló rúd
69707	Tépőzár (1 pár)
74946	Hűtőgél (1 palack) 237 ml
60776	Permetező flakon

Megjegyzés: Mindig ügyeljen arra, hogy a SuperFreeze fejek és tömlők teljesen felolvadjanak, mielőtt kiveszi őket a csőből. NE vegye ki a csőből erőszakkal, szerszámmal használja, mivel az a fejek és tömlők végleges károsodását okozhatja.

(TOOL TIP) Nagy környezeti hőmérsékleten való alkalmazások esetén tekerje be szigeteléssel a fagyasztott területet, ezzel is segítve a fejek fagyasztó hatásának koncentrációját.